



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/830 1SL/40

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

Avisos e Segurança

• 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo luminoso	1.350 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	14,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL5 Essential 14W/830 1SL/40
Nome do produto completo	TL5 Essential 14W/830 1SL/40
Full EOC	871150057031455
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-14W-ESS/830
Código de encomenda	927925983058
Nº do material (12NC)	927925983058
Código local	TL5-14W-ESS/830
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570314
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40
EAN/UPC - caixa	8711500570321


TL5 Essential HE Super 80

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/830 1SL/40	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/830 1SL/40

