



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/865 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto


Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G5	Regulable	No
Vida útil nominal	15,000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Flujo luminoso	1,260 lm		
Designación de color	luz natural fría	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	84 lm/W	Consumo de energía kWh/1000 h	15 kWh
Índice de producción de color (IRC)	82		
Operación y aspectos eléctricos		Información del producto	
Consumo de energía	14 W	Nombre del producto del pedido	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
Corriente de la lámpara (nominal)	0.170 A	Nombre del producto completo	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
		Full EOC	871150057035255
		Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL 14W/865 1SL/40
		Código del pedido	927925986558
		N.º de material (12NC)	927925986558
		Código local	242792

TL5 Essential HE Super 80

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500570352
Numerador: paquetes por caja externa	40


EAN/UPC - Caja	8711500570369
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/865 1SL/40	17.0 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

