



TL5 consumer products



TL5 HE 14W WW 1PP/10

A TL5 lamp is 40% thinner and 5 cm shorter than corresponding TL-D lamp. The lamps are available in 3 wattages and in 2 colors (warm white and cool white).

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	14,0 W


Lampun virta (nim.)	0,165 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423442
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Koko tuotenimi	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Full EOC	871150089717625

TL5 consumer products

Tilaukoodi	89717625
Tuotekoodi (12NC)	927926083032
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500897176


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500897183

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 14W WW 1PP/10

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

