



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	835 [CCT of 3500K]
Lichtstrom	1.200 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkoordinate X (Nom)	0,409
Farbkoordinate Y (nom.)	0,394
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	14,0 W


Lampenstrom (Nom)	0,165 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423444
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40
Gesamt-Produktcode	871150070765955

# MASTER TL5 HE

Bestellcode	70765955
Material-Nr. (12NC)	927926083555
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500707659

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867476

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Photometrische Daten

### Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

## Lebensdauer



### Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

### Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

# MASTER TL5 HE

## Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

