



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.350 lm		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423447
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	14 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20
Lampenstrom (Nom)	0,165 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20
		Gesamt-Produktcode	871150063940005
		Bestellcode	63940005
		Material-Nr. (12NC)	927926084061

MASTER TL5 HE

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500639400
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20


EAN Umverpackung	8711500264787
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

