



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5		0,165 A
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Kolbenform	T5
Lichtstrom	1.125 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	EPREL Registrierungsnummer	423448
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
Energieverbrauch	14,0 W	Gesamt-Produktcode	871150071009355

MASTER TL5 HE

Bestellcode	71009355
Material-Nr. (12NC)	927926086555
Lokaler Bestellcode	1061415
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500710093


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867490

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

