



# MASTER TL5 haut rendement

## MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 haut rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 900 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,38
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,8 W
Courant lampe (nom.)	0,165 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh

# MASTER TL5 haut rendement

Número d'enregistrement EPREL	423455
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40
Full EOC	871150063944855
Code de commande	927926284055
Code 12NC	927926284055


Code de commande local	TL5-HE-21/840
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500639448
Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500867551

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

# MASTER TL5 haut rendement

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

