



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

| General Information | |
|---|----------------------|
| Patice | G5 [G5] |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 24000 h |
| Vlastnosti | na [Not Applicable] |
| Popis systému | Vysoká účinnost |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h | 99 % |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h | 99 % |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h | 99 % |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h | 99 % |
| zřz tepl. st. 16000h jm,3h | 97 % |
| zřz tepl. st. 20000h jm,3h | 84 % |

| Light Technical | |
|---|--------------------|
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 2900 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2675 lm |
| Barevné konstrukce | Žárovkové světlo |
| Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.) | 104 lm/W |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 96 lm/W |
| Index barevného podání (max.) | 85 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Index barevného podání (min.) | 80 |
| Index barevného podání (jmen.) | 82 |
| zz systému 2000h jmen. | 96 % |
| zz systému 4000h jmen. | 95 % |
| zz systému 6000h jmen. | 94 % |
| zz systému 8000h jmen. | 93 % |
| zz systému 12000h jmen. | 92 % |
| zz systému 16000h jmen. | 91 % |
| zz systému 20000h jmen. | 90 % |

Operating and Electrical

| | |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 27.9 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,170 A |

Temperature

| | |
|-----------------------------|-------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 35 °C |
|-----------------------------|-------|

Controls and Dimming

| | |
|---------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |
|---------------|-----|

MASTER TL5 HE

Mechanical and Housing

Informace na patičce Zelený proužek

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 31 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871150064322355

Objednávací název produktu MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

EAN/UPC – výrobek 8711500643223

Objednávací kód 64322355

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 40

Materiál č. (12NC) 927926582755


Celková hmotnost (kus) 105,800 g

ILCOS Code FDH-28/27/1B-L/P-G5-16/1150

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




TL5 28W/827/GP HE

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40 | 17 mm | 1149,0 mm | 1156,1 mm | 1153,7 mm | 1163,2 mm |

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER TL5 HE

Životnost

