



MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης



MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει υψηλή φωτεινή απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας υψηλής απόδοσης TL5 προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και καλή απόδοση χρωμάτων. Έχει εφαρμογή σε γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και εσωτερικούς χώρους άθλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	2.675 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0.463
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0.42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	96 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	28,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	29 kWh

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Αρ. εγγραφής EPREL	423457
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Full EOC	871150064322355
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-28W/827HE
Κωδικός παραγγελίας	64322355


Αρ. υλικού (12NC)	927926582755
Τοπικός κωδικός	TL5-28W/827HE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500643223
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500867575

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

