



TL5 consumer products



TL5 HE 28W WW 1PP/10

En TL5-lampa är 40 % tunnare och 5 cm kortare än motsvarande TL-D-lampa.
Tillgänglig i tre olika effektval och två olika färger (varmvitt och kallvitt).

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 675 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	96 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28,1 W


Lampström (nom)	0,170 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423459
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL5 HE 28W WW 1PP/10
Fullständigt produktnamn	TL5 HE 28W WW 1PP/10
Full EOC	871150089725125

TL5 consumer products

Beskrivning av lokal kod	8343083
Beställningsnummer	89725125
Materialnummer (12NC)	927926583032
Lokal kod	8343083
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500897251
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500897268

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 28W WW 1PP/10	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 28W WW 1PP/10

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10

