



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) posee una gran eficacia luminica, que da como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara High Efficiency TL5 ofrece un excelente mantenimiento lumínico y una buena reproducción de color. Las áreas de aplicación son oficinas, industrias, edificios públicos y de gobierno, escuelas, hospitales e iluminación de deportes de interior.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Funciones	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	2.675 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,44
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,403
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	96 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	28,1 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,170 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

Número de registro EPREL	423460
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Full EOC	871150063946255
Código del pedido	927926583055


N.º de material (12NC)	927926583055
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500639462
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500867582

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Lifetime




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

