



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 675 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,1 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-rekisteröintinumero	423460
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40
Full EOC	871150063946255
Paikallisen koodin kuvaus	4922683
Tilauuskoodi	63946255


Tuotekoodi (12NC)	927926583055
Paikallinen koodi	4922683
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500639462
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8711500867582

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

