



MASTER TL5 HE (High Efficiency)



MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G5	0,170 A	
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Controlli e dimmerazione	
Dati tecnici di illuminazione		Dimmerabile	Si
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Meccanica e corpo	
Flusso luminoso	2.900 lm	Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Approvazione e applicazione	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Classe di efficienza energetica	F
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	96 lm/W	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Consumo energetico kWh/1000 h	31 kWh
Funzionamento e parte elettrica		Numero di registrazione EPREL	423537
Consumo energetico	27,9 W		

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20
Full EOC	871150063948605
Descrizione codice locale	TL52884
Codice d'ordine	63948605
Codice materiale (12NC)	927926584061


Codice locale	TL52884
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500639486
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500264206

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20

