



# MASTER TL5 High Efficiency

## MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Esta lámpara TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) posee una gran eficacia luminica, que da como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara High Efficiency TL5 ofrece un excelente mantenimiento lumínico y una buena reproducción de color. Las áreas de aplicación son oficinas, industrias, edificios públicos y de gobierno, escuelas, hospitales e iluminación de deportes de interior.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Funciones	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	2.500 lm
Designación de color	luz natural fría
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,337
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	28,1 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,170 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	29 kWh

# MASTER TL5 High Efficiency

Número de registro EPREL	423538
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Full EOC	871150071015455
Código del pedido	927926586555


N.º de material (12NC)	927926586555
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500710154
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500867612

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

