



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	2.500 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	28,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423538
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40
Full EOC	871150071015455
Bestelcode	8711500710154
Materiaalnr. (12NC)	927926586555


Lokale code	TL528W865
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500710154
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500867612

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

