

# MASTER TL5 HE Secura

## MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

Ta świetlówka TL5 High Efficiency Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 900 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	96 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	27,9 W

Lamp Current (Nom)	0,170 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	31 kWh


# MASTER TL5 HE Secura

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40
Full EOC	871150095215855
Kod zamówienia	95215855
Materiał Nr (12NC)	927926684018


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500952158
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC - Opakowanie	8711500952165

## Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

## Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

# MASTER TL5 HE Secura

## Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40

