



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/830 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	2.900 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	27,8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,170 A

Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	31 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Nombre del producto completo	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Full EOC	871150057043755
Código del pedido	927926783058
N.º de material (12NC)	927926783058
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500570437

TL5 Essential HE Super 80


Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500570444

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/830 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/830 1SL/40

