



# TL5 Essential HE Super 80

## TL5 Essential 28W/830 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

### Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.


### Données du produit

Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G5	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Durée de vie nominale	15 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de l'ampoule	T5
Flux lumineux	2 900 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	27,8 W	Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Courant lampe (nom.)	0,170 A	Nom de produit complet	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
		Full EOC	871150057043755
		Code de commande	927926783058
		Code 12NC	927926783058
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8711500570437

# TL5 Essential HE Super 80


Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500570444

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/830 1SL/40	17,0 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/830 1SL/40

