



# TL5 Essential HE Super 80

## TL5 Essential 28W/830 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.

### Warnings and safety

- 20,000 hours lifetime (50% survival point, 3 hour cycle) with preheat ballast which is ENEC compliant. Lifetime performance may differ on non-ENEC compliant ballasts.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Controlli e dimmerazione	
Attacco	G5	Dimmerabile	No
Durata nominale	15.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Forma lampadina	T5
Flusso luminoso	2.900 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Approvazione e applicazione	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94 lm/W	Consumo energetico kWh/1000 h	31 kWh
Indice di resa cromatica (CRI)	82		
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	27,8 W	Nome prodotto ordine	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
Corrente lampada (Nom)	0,170 A	Nome completo prodotto	TL5 Essential 28W/830 1SL/40
		Full EOC	871150057043755
		Descrizione codice locale	BAN
		Codice d'ordine	57043755
		Codice materiale (12NC)	927926783058
		Codice locale	BAN

## TL5 Essential HE Super 80

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500570437
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40


EAN/UPC - Case	8711500570444
----------------	---------------

### Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/830 1SL/40	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/830 1SL/40

