



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


| Obecné informace | | Proud zdroje (jmen.) | |
|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Patice krytky | G5 | 0,175 A | |
| Vlastnosti | na [Not Applicable] | Řízení a stmívání | |
| Referenční měření toku | Sphere | Stmívatelné | Ano |
| Světelně technické | | Mechanické a materiály | |
| Kód barvy | 827 [CCT of 2700K] | Tvar žárovky | T5 [16 mm (T5)] |
| Světelný tok | 3 315 lm | Certifikace a použití | |
| Barevné konstrukce | Žárovka, bílá | Třída energetické účinnosti | F |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,463 | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 1,2 mg |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,42 | Spotřeba energie kWh/1000 h | 35 kWh |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2700 K | Registrační číslo databáze EPREL | 423539 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 94 lm/W | Označení a balení | |
| Index podání barev (CRI) | 82 | Objednávací název produktu | MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 |
| Provozní a elektrické | | Celý název výrobku | MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40 |
| Spotřeba energie | 34,9 W | | |

MASTER TL5 HE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871150064324755 |
| Objednací kód | 64324755 |
| Číslo materiálu (12NC) | 927927082755 |
| Místní kód | TL535827HE |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8711500643247 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 40 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8711500867629 |

Rozměrové výkresy




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 | 17 mm | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

