



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой эффективностью освещения ввиду низкого потребления электроэнергии. Лампа высокой эффективности TL5 поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Может применяться в офисах, общественных и правительственных зданиях, школах, больницах, на промышленных объектах и при освещении крытых спортзалов.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	na [Not Applicable]
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	3 315 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,44
Координата цветности Y (ном.)	0,403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	94 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	34,9 В
Ток лампы (ном.)	0,175 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]


Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	35 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

Регистрационный номер EPREL	423541
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40
Полный код продукта	871150063950955
Код заказа	927927083055


Материал № (12NC)	927927083055
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500639509
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500867667

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	17 мм	1 449,0 мм	1 456,1 мм	1 453,7 мм	1 463,2 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

