



# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	24000 h
Caracteristici	na [ Not Applicable]
Descriere sistem	Eficiență Înaltă
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	3650 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3325 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Randament luminos (la nr. max. de lumini, nominal) (nom.)	105 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)	85
Indice de redare a culorii (min.)	80
Indice de redare a culorii (nom.)	82
LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	35.5 W
Curent lampă (nom.)	0,175 A
Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	35 °C

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

## Mechanical and Housing

Informații bază element fixare	Placa Verde
--------------------------------	-------------

## Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	38 kWh

## Product Data


Cod complet produs	871150061105555
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
EAN/UPC - Produs	87115006110555
Cod de comandă	61105555
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	40
Material nr. (12NC)	927927084018
Greutate netă (bucată)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450

## Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


## Cote




TL5 HE 35W/840/GP

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## Date fotometrice



Culoare lumina /840



Culoare lumina /840

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## Durată de viață

