



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonale utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	24000 h
Cechy	na [Not Applicable]
Opis systemu	wysoka wydajność
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	3400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3100 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	98 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF 4000h	95 %
Utrz.Strum.5000	94 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	92 %
LLMF 16000h	91 %
LLMF 20000h	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	35.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,175 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

MASTER TL5 HE

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	zielona płytka
----------------------	----------------

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	38 kWh

Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150071018555
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40
EAN/UPC - Produkt	8711500710185
Kod zamówienia	71018555
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	40
Materiał Nr (12NC)	927927086555
Waga netto (szt.)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1450

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL5 35W/865/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

Dane fotometryczne



Barwa Światta /865



Barwa Światta /865

MASTER TL5 HE

Okres eksploatacji

