



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Patice krytky                                | G5 [G5]             |
| Vlastnosti                                   | na [Not Applicable] |
| Referenční měření toku                       | Sphere              |
| Světelně technické                           |                     |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K]  |
| Světelný tok                                 | 4 375 lm            |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)     |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44                |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403               |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K              |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 89 lm/W             |
| Index podání barev (CRI)                     | 82                  |
| Provozní a elektrické                        |                     |
| Spotřeba energie                             | 49,3 W              |


| Proud zdroje (jmen.)             | 0,255 A                      |
|----------------------------------|------------------------------|
| Řízení a stmívání                |                              |
| Stmívatelné                      | Ano                          |
| Mechanické a materiály           |                              |
| Tvar žárovky                     | T5 [16 mm (T5)]              |
| Certifikace a použití            |                              |
| Třída energetické účinnosti      | G                            |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,2 mg                       |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 50 kWh                       |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423546                       |
| Označení a balení                |                              |
| Objednávací název produktu       | MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 |
| Celý název výrobku               | MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40 |
| Full EOC                         | 871150063954755              |

# MASTER TL5 HO

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Objednací kód                  | 63954755      |
| Číslo materiálu (12NC)         | 927927583055  |
| Místní kód                     | TL54983       |
| Číslování SAP – počet v balení | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro      | 8711500639547 |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – balení v krabičce | 40            |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8711500867711 |

## Rozměrové výkresy




| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

## MASTER TL5 HO

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

