



MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)



MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece una elevada potencia lumínica. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una elevada potencia lumínica y ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción del color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G5 [G5]	Consumo de energía	49,3 W
Características	na [Not Applicable]	Corriente de lámpara (nom.)	0,255 A
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	4.375 lm		
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	0,44	Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	0,403		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W	Clase de eficiencia energética	G
Índice de reproducción cromática (IRC)	82	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
		Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh

MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

Número de registro EPREL	423546
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Full EOC	871150063954755
Código de pedido	63954755


Código 12NC	927927583055
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500639547
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500867711

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

MASTER TL5 ALTO FLUJO (HO)

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40

