



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	4 100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	49,3 W


Proud zdroje (jmen.)	0,255 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423549
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40
Full EOC	871150064389655

MASTER TL5 HO

Objednací kód	64389655
Číslo materiálu (12NC)	927927586555
Místní kód	TL5HO49865
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500643896


Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500867735

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/865	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
SLV/40					

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

