

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) kombinerer fordelene ved en TL5 High Output-lyskilde (TL5 HO er utviklet for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og fargegjengivelse) med en lang og pålitelig levetid. Dette gir ekstra lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyr enkeltutskiftning. De viktigste bruksområdene er steder der utskiftningskostnadene og/eller kostnadene ved avbrudd er høye.

Warnings and safety

- Philips HF Xtreme-forkoblinger sikrer lengst levetid.
- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift skal du ikke dimme under 30 %.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	G5 [G5]	Effektforbruk	49,2 W
		lyskildestrom (nom.)	0,255 A
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	4 900 lm	Mekanikk og innfatning	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K	Godkjenning og bruksområde	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	89 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82		

MASTER TL5 High Output Xtra

Energiforbruk kWh/1000 t	54 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20
Full EOC	871150026251605
Bestillingskode	26251605
Materialenr. (12NC)	927927783026


Lokal bestillingskode	3816777
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500262516
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8711500262523

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20


MASTER TL5 High Output Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

