

# MASTER TL5 HO Xtra

## MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla (rördiameter 16 mm) kombinerar fördelarna hos en TL5 High Output-ljuskälla (TL5 HO-ljuskällor har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och erbjuder utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning) med lång och tillförlitlig livslängd. Detta ger extra låga underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. De huvudsakliga användningsområdena är platser där kostnader för lampbyte och/eller avbrott är höga.

### Varning och Säkerhet

- Driftdonet Philips HF Xtreme garanterar maximal livslängd.
- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information              |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Socket                          | G5 [G5]            |
| Ljusteknik                      |                    |
| Färgkod                         | 830 [CCT of 3000K] |
| Ljusflöde                       | 4 900 lm           |
| Färgbeteckning                  | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 89 lm/W            |
| Färgåtergivningsindex           | 82                 |
| Drift och elektricitet          |                    |
| Effektförbrukning               | 49,2 W             |


| Lampström (nom)                 | 0,255 A                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                   |
| Dimbar                          | Ja                                |
| Mekanik och armaturhus          |                                   |
| Lampform                        | T5 [16 mm (T5)]                   |
| Användning och godkännande      |                                   |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 3,0 mg                            |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 54 kWh                            |
| Produktdata                     |                                   |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20 |

# MASTER TL5 HO Xtra

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Fullständigt produktnamn            | MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 1SL/20 |
| Full EOC                            | 871150026251605                   |
| Beställningsnummer                  | 26251605                          |
| Materialnummer (12NC)               | 927927783026                      |
| Lokal kod                           | 8343345                           |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1                                 |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500262516 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 20            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500262523 |

## Måttskiss




| Product                              | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO Xtra<br>49W/830 SLV/20 | 17 mm   | 1 449,0 mm | 1 456,1 mm | 1 453,7 mm | 1 463,2 mm |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

## Livslängd





Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20

