

MASTER TL5 High Output Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

Tyto TL5 zářivky (průměr trubice 16 mm) kombinují výhody zářivek TL5 High Output (zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro použití v oblastech vyžadujících vysoký světelný výkon a nabízejí vynikající světelný tok a barevné podání) s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Výsledkem jsou extrémně nízké náklady na údržbu a úspora nákladů na drahé kusové výměny. Hlavními oblastmi použití jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje nebo narušením provozu při výměně.

Varování a bezpečnost

- Nejdelší životnost zajišťují předřadníky Philips HF Xtreme.
- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	G5 [G5]	89 lm/W	
Referenční měření toku	Sphere	Index podání barev (CRI)	
		80	
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	
Světelný tok	4 375 lm	50,0 W	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	0,255 A	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné	
		Ano	

MASTER TL5 High Output Xtra

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423551
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Celý název výrobku	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20
Full EOC	871150026253005
Objednávací kód	26253005
Číslo materiálu (12NC)	927927784026
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500262530
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500262608


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

MASTER TL5 High Output Xtra

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

