

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předeřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1950 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1700 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	87 lm/W
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80

Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	22.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,295 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek

MASTER TL5 HO

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	87115006395855
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500639585

Objednací kód	63958555
Local Code	TL52483
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927928083055
Celková hmotnost (kus)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/550

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO 24W/830

Fotometrické údaje



Barva světla /830

Barva světla /830

MASTER TL5 HO

Životnost

