

MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	na [Not Applicable]
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	1700 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	76 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	22,7 В
Ток лампы (ном.)	0,295 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 мг
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	23 kWh


MASTER TL5 High Output

Регистрационный номер EPREL	423555
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
Полный код продукта	871150063960855
Код заказа	927928084055


Материал № (12NC)	927928084055
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500639608
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500867841

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	17 мм	549,0 мм	556,1 мм	553,7 мм	563,2 мм




Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

