



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	0,325 A	
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Řízení a stmívání	
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	3 100 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423557
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40
Spotřeba energie	38,0 W	Full EOC	871150063962255

# MASTER TL5 HO

Objednací kód	63962255
Číslo materiálu (12NC)	927928583055
Místní kód	TL53983
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500639622


Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500260031

## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/830	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm
SLV/40					

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

## Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

# MASTER TL5 HO

## Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

