



# MASTER TL5 ActiViva

## MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger vitt ljus som är berikat med blått. Vetenskapliga studier visar att ActiViva-lampor får människor att känna sig piggare och mer vitala. Den här lampan ger en optimal balans mellan ljus för synen och för välbefinnandet. En utmärkt lösning för platser där dagsljusinsläppet är begränsat. Användningsområdena omfattar skolor, industri, kontor och äldreboenden. ActiViva-lampan används i lösningen Philips SchoolVision, som förbättrar barnens resultat.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder bör du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information           |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Sockel                       | G5 [G5]             |
| Egenskaper                   | na [Not Applicable] |
| Ljusteknik                   |                     |
| Färgkod                      | 452                 |
| Ljusflöde                    | 4 200 lm            |
| Färgbeteckning               | ActiViva Active     |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 69 lm/W             |
| Färgåtergivningsindex        | 82                  |
| Drift och elektricitet       |                     |
| Effektförbrukning            | 54,1 W              |
| Lampström (nom)              | 0,455 A             |


| Styrenheter och dimring         |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Dimbar                          | Ja                                       |
| Mekanik och armaturhus          |                                          |
| Lampform                        | T5 [16 mm (T5)]                          |
| Användning och godkännande      |                                          |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 1,4 mg                                   |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 59 kWh                                   |
| Produktdata                     |                                          |
| Beställningsproduktnamn         | MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40    |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40 |
| Full EOC                        | 871150095177955                          |
| Beställningsnummer              | 95177955                                 |
| Materialnummer (12NC)           | 927929045253                             |

# MASTER TL5 ActiViva

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Lokal kod                                 | 8343341       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500951779 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 40            |


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Hölje | 8711500951786 |
|-----------------|---------------|

## Måttskiss




| Product                               | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40 | 17 mm   | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40

## MASTER TL5 ActiViva

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40

