



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	ALTO® (ALTO)
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	5.000 lm
Kleuraanduiding	Warm wit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,1 W


Lampstroom (nom.)	0,455 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40

MASTER TL5 High Output

Full EOC	871150064314855
Bestelcode	64314855
Materiaalnr. (12NC)	927929082755
Lokale code	TL554W827
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500643148
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500868510

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40

