



MASTER TL5 HO (High Output)



MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	4.500 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,4 W
Corrente lampada (Nom)	0,455 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	55 kWh
Numero di registrazione EPREL	423561

MASTER TL5 HO (High Output)

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
Full EOC	871150063734555
Descrizione codice locale	5483HO
Codice d'ordine	63734555
Codice materiale (12NC)	927929083018


Codice locale	5483HO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500637345
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500637352

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

