



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,4 W

Lampenstrom (Nom)	0,455 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423562
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150064316255
Bestellcode	64316255
Material-Nr. (12NC)	927929083055
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643162


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500868824

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
SLV/40					

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

