



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

El Tubo TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. El TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe un tubo, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe un tubo, ventilar la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Funciones	na [Not Applicable]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	4.500 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,44
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,403
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82


Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	54,4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,455 A
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	55 kWh
Número de registro EPREL	423562

MASTER TL5 High Output

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Full EOC	871150064316255
Código del pedido	927929083055
N.º de material (12NC)	927929083055


Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500643162
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500868824

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Lifetime

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

