



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	na [Not Applicable]
Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	4 500 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,44
Координата цветности Y (ном.)	0,403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	54,4 В
Ток лампы (ном.)	0,455 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	55 kWh


MASTER TL5 High Output

Регистрационный номер EPREL	423562
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
Полный код продукта	871150064316255
Код заказа	927929083055

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Материал № (12NC)	927929083055
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500643162
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500868824

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	17 мм	1 149,0 мм	1 156,1 мм	1 153,7 мм	1 163,2 мм

MASTER TL5 High Output

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

