



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les applications vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les établissements scolaires et les commerces.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	4 500 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,38
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	54,4 W
Courant lampe (nom.)	0,455 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh

MASTER TL5 High Output

Numéro d'enregistrement EPREL	423564
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
Full EOC	871150064318655
Code de commande	927929084055


Code 12NC	927929084055
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500643186
Conditionnement par carton	40
EAN/UPC - Boîte	8711500868831

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

