



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držíci sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržením zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).



Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	4 425 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	53,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER TL5 High Output Secura

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

