

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL5 High Output Xtra

## MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20

Tässä TL5-lampussa (putken halkaisija 16 mm) yhdistyvät TL5 High Output -lampun edut (TL5 HO -lamput on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa, ja ne tarjoavat erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston) ja pitkä ja luotettava käyttöikä. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, joissa lampunvaihto on kallista ja/tai käyttökatkot tulevat kalliiksi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	45000 h
Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho (HO)
LSF esilämm. 2000h, 3h	100 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	98 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	97 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	5000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	4500 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valotehokkuus (maksimivalovirta, nimellinen) (nim.)	93 lm/W

Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	85
Värintoistoindeksi (min.)	80
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Lampun virta (nim.)	0,455 A

# MASTER TL5 High Output Xtra


Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	35 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	57 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150026352005
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20
EAN/UPC – tuote	8711500263520
Tilauskoodi	26352005
Sähkönumero	4927014
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	20
Materiaalinumero (12NC)	927929284026
Nettopaino (kappale)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Philips HF Xtreme -liitäntälaite takaa pisimmän käyttöiän.
- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## TL5 HO Xtra 54W/840

## Valonjakotiedot



## Värisävy /840

## Värisävy /840

# MASTER TL5 High Output Xtra

## Käyttöikä

