



# TL5 Essential HO Super 80

## TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

### Advertencias y seguridad


- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

### Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5 [G5]	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Funciones	HO [High Output]		
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Flujo luminoso	5,000 lm	Consumo de energía kWh/1000 h	54 kWh
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Información del producto	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87 lm/W	Nombre del producto del pedido	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40
Índice de producción de color (IRC)	82	Nombre del producto completo	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40
Operación y aspectos eléctricos		Full EOC	871829117836100
Consumo de energía	54 W	Descripción de código local	TL5 ESSENTIAL HO 54W/840 1SL/40
Corriente de la lámpara (nominal)	0.460 A	Código del pedido	927929384040
		N.º de material (12NC)	927929384040
Controles y atenuación		Código local	204420
Regulable	Sí	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
		EAN/UPC: producto/caja	8718291178361
		Numerador: paquetes por caja externa	40
		EAN/UPC - Caja	8718291178378


## TL5 Essential HO Super 80

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40

