



TL5 Essential HO Super 80

TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

Advertencias y seguridad


- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Funciones	HO [High Output]		
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Flujo luminoso	4.700 lm	Consumo de energía kWh/1000 h	54 kWh
Designación de color	luz natural fría		
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Información del producto	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81,9 lm/W	Nombre del producto del pedido	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
Índice de producción de color (IRC)	82	Nombre del producto completo	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
Operación y aspectos eléctricos		Full EOC	871829117838500
Consumo de energía	54 W	Código del pedido	927929386540
Corriente de la lámpara (nominal)	0,460 A	N.º de material (12NC)	927929386540
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Controles y atenuación		EAN/UPC: producto/caja	8718291178385
Regulable	Sí	Numerador: paquetes por caja externa	40
		EAN/UPC - Caja	8718291178392


TL5 Essential HO Super 80

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/865	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
1SL/40					

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

