



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Fod	G5 [G5]	Dæmpbar	Ja
Egenskaber	na [Not Applicable]		
Lysteknisk		Mekanik og armaturhus	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Lysstrøm	7.000 lm		
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W	Energiforbrug kWh/1000 t.	88 kWh
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82		
Drift og el		Produktdata	
Strømforbrug	79,8 W	Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A	Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
		Full EOC	871150064436755
		Beskrivelse af lokal kode	2051005162
		Ordrekode	64436755

MASTER TL5 High Output

Materialenr. (12NC)	927929583018
Lokal ordrekode	2051005162
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500644367
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8711500644374
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

