



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]		82
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	30000 h	zz systému 2000h jmen.	96 %
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]	zz systému 4000h jmen.	95 %
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %		
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Světelný tok (jmen.)	7000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	88 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W	Controls and Dimming	
Index barevného podání (max.)	85	Regulovatelné	Ano
Index barevného podání (min.)	80		
		Mechanical and Housing	
		Informace na patici	Zelený proužek

MASTER TL5 HO

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150071045155
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710451

Objednací kód	71045155
Local Code	TL58084
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927929584057
Celková hmotnost (kus)	128,700 g
ILCOS Code	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 80W/840

Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL5 HO

Životnost

