



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

El Tubo TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. El TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe un tubo, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe un tubo, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	G5 [G5]	Consumo de energía	79,8 W
Funciones	HO Alto® [High Output Alto]	Corriente de la lámpara (nominal)	0,530 A
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	6.550 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,38	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,38		
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82 lm/W	Clase de eficiencia energética	G
Índice de producción de color (IRC)	81	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,2 mg
		Consumo de energía kWh/1000 h	80 kWh
		Número de registro EPREL	423571


MASTER TL5 High Output

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Nombre del producto completo	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
Full EOC	871150071045155
Código del pedido	927929584057
N.º de material (12NC)	927929584057


Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500710451
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500868862

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Lifetime




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Output

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

