



# MASTER TL5 HO (High Output)



## MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	HO Alto® [High Output Alto]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	7.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	79,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,530 A


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	88 kWh
Numero di registrazione EPREL	423571
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20
Full EOC	871150071045105

# MASTER TL5 HO (High Output)

Descrizione codice locale	TL58084
Codice d'ordine	71045105
Codice materiale (12NC)	927929584061
Codice locale	TL58084
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500710451
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500894045

## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

## MASTER TL5 HO (High Output)

### Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

