



MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Tässä TL5-lampussa (putken halkaisija 16 mm) yhdistyvät TL5 High Output -lampun edut (TL5 HO -lamput on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa, ja ne tarjoavat erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston) ja pitkä ja luotettava käyttöikä. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, joissa lampunvaihto on kallista ja/tai käyttökatkot tulevat kalliiksi.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Philips HF Xtreme -liitäntälaite takaa pisimmän käyttöiän.
- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	7 000 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82


Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	79,8 W
Lampun virta (nim.)	0,530 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg

MASTER TL5 High Output Xtra

Energiankulutus kWh/1000 h	88 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20
Koko tuotenimi	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20
Full EOC	871150026261505
Tilauskoodi	26261505
Tuotekoodi (12NC)	927929783026


Paikallinen koodi	4927023
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500262615
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8711500262882

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

MASTER TL5 High Output Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

