

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) combineert de voordelen van een TL5 High Output-lamp (TL5 HO-lampen zijn geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en ze bieden een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave) met een lange en betrouwbare levensduur. Dit resulteert in extra lage onderhoudskosten en bespaart op dure individuele vervanging. Belangrijkste toepassingen zijn plaatsen waar de kosten van lampvervanging en/of procesverstoring hoog zijn.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het Philips HF Xtreme-VSA verzekert de langste levensduur.
- Om een levensduur te realiseren zoals gepubliceerd voor werking op 100% mag geen dimmen lager dan 30% worden toegepast.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	7.000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	79,8 W
Lampstroom (nom.)	0,530 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL5 High Output Xtra

Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	88 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20
Full EOC	871150026261505
Bestelcode	26261505

Maatschets



Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Materiaalnr. (12NC)	927929783026
Lokale code	TL5XTRA80W830
Numerator – Aantal per pak	1
EAN/UPC – product/behuizing	8711500262615
Numerator – Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC – Case	8711500262882

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


MASTER TL5 High Output Xtra

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

