

MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla (rördiameter 16 mm) kombinerar fördelarna hos en TL5 High Output-ljuskälla (TL5 HO-ljuskällor har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och erbjuder utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning) med lång och tillförlitlig livslängd. Detta ger extra låga underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. De huvudsakliga användningsområdena är platser där kostnader för lampbyte och/eller avbrott är höga.

Varning och Säkerhet

- Driftdonet Philips HF Xtreme garanterar maximal livslängd.
- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	7 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	79,8 W


Lampström (nom)	0,530 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	88 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL/20
Full EOC	871150026261505
Beställningsnummer	26261505
Materialnummer (12NC)	927929783026
Lokal kod	8343349
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500262615
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8711500262882

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 SLV/20

